



Set Audio



Achtung:
Verdrähten Sie die Abschirmungen und freien Adern der ankommenden Buslinien in den Abzweigdosen durch und verbinden Sie bei der TwinBus Zentrale mit der entsprechenden b-Klemme.

Kabel Typ: G51 oder J-Y(St)Y, Durchmesser 0.6 od. 0.8 mm, max. Leitungslängen beachten, siehe Systemhandbuch visaphon

○ Separates Kabel

Attention:
Interconnectez les blindages et fils libres des lignes de bus d'arrivée dans les boîtes de dérivation et reliez-les à la borne b correspondante de la centrale TwinBus.

Câble de type: G51 ou J-Y(St)Y, diamètre 0,6 ou 0,8 mm, respecter les longueurs de lignes max., voir manuel système visaphon

○ Câble séparé

Attenzione:
cablare le schermature, far passare i conduttori liberi delle linee bus in arrivo nelle scatole di derivazione, e collegarli nella centrale TwinBus con il rispettivo morsetto b

Cavo tipo: G51 o J-Y(St)Y, diametro 0.6 o 0.8 mm, prestare attenzione alla lunghezza massima ammessa per i conduttori, vedi manuale del sistema visaphon

○ Cavo separato